




Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/DisplayModules A



Aplicatie	
Execuție	confecționabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicatie	tensiune de alimentare; CAN bus
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Date mecanice	
Greutate [g]	62,2
Observații	
Observații	rezistența terminală a magistralei CAN (120 ohmi) este integrată în carcasa de contact standard cu temporizator
	Utilizați numai împreună cu carcasa EC0402
Unitate de ambalare	1 buc.




Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/DisplayModules A

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC, negru; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb