





Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/Display 5m



Aplicatie	
Execuție	confecționabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicatie	tensiune de alimentare; CAN bus
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C] -40...85
Date mecanice	
Greutate	[g] 194,4
Observații	
Observații	rezistentele terminale ale magistralei CAN (120 ohmi) sunt integrate in carcasa de contact standard cu temporizator si in conectorul M12
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablu: 5 m; 5 x 0,34 mm²	
Racord	



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru
GY = gri
WH = alb

Conector: 1 x M12