




Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/DisplayModules B



Aplicatie	
Execuție	confecționabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicatie	tensiune de alimentare; CAN bus
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Date mecanice	
Greutate [g]	231,7
Observații	
Observații	rezistentele terminale ale magistralei CAN (120 ohmi) sunt integrate în carcasele de contact standard cu temporizator si în conectorul M12
Unitate de ambalare	1 buc.




Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/DisplayModules B

Conectare electrică

Cablu: 5 m, negru; 5 x 0,34 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb

Conector: 1 x M12