




Convertor DC-DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Aplicatie		
Execuție		module carcasă
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...36 DC
Iesiri		
Tensiune de iesire	[V]	10
Protecție la scurtcircuit		da
Protecție suprasarcina		da
Precizia / Devieri		
Precizia		± 2 %
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...71
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	71
Dimensiuni	[mm]	54 x 34 x 15
Materiale		Capsula: Poliamidă fibra de sticla armata turnare completă
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,28 m; Extremități nucleu cu manșoane la capătul firului		
Intrare		
roșu	18...36 V	
negru	GND	
Ieșire		
negru	10 V DC	
albastru	GND	