# EC2114

## Set cablu programare pentru interfata CAN

R360/CABLE/CANfox-Basic




1 Cablu programare pentru BasicController
2 Cablu programare pentru BasicDisplay

| | | |
|---|---|---|
| **Aplicatie** | | |
| Execuție | | pentru BasicController si BasicDisplay, not suitable for:, CR0431 |
| **Date mecanice** | | |
| Greutate | [g] | 144,3 |
| **Observații** | | |
| Unitate de ambalare | | 1 buc. |

# EC2114

## Set cablu programare pentru interfata CAN

R360/CABLE/CANfox-Basic

### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, gri

Racord




BN maro
BU albastru

1 Cablu programare pentru BasicController
2 Cablu programare pentru BasicDisplay

### Conectare electrică - BasicController 1

Conector: DIN connector



# EC2114

## Set cablu programare pentru interfata CAN

**R360/CABLE/CANfox-Basic**

### Conectare electrică - BasicController  2

Conector:  Carcasa de contact cu temporizator standard

### Conectare electrică - Afisaj de baza  1

Conector:  M12; codificare: A




### Conectare electrică - Afisaj de baza  2

Conector:  DIN connector