


EC3146



Cablu cu conector

Cable/Connecting/14p/2m



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 8...32 DC

Condițiile mediului

Temperatura depozitare [°C] -40...80

Protectie IP 67

Date mecanice


Greutate [g] 147,3

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2,0 m, PUR, negru; 10 x 0,5 mm²






Cablu cu conector

Cable/Connecting/14p/2m

Racord



BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben