





Cablu de conexiune in Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Aplicatie	
Execuție	Cablu adaptor
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	8...32 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...85
Date mecanice	
Greutate [g]	109
Materiale	Capsula: PBT negru; Conector mama: TPU portocaliu; Etanșare: Viton
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - C	

Conector: 1 x conector AMP, drept



Conectare electrică	
Cablu: 0,6 m, PUR, negru, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²	
Cablu: 0,6 m, PUR, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²	




Cablu de conexiune in Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Cablu: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - A

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - B

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

