




Cablu de conexiune in Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...90

**Cablu de conexiune in Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-20...90
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declaratate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1022,5
Material turnat		TPU
Material de etansare		FKM
Observații		
Indicații		Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conexiune in Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: M12; Corp turnat: TPU, portocaliu; Etanșare: FKM

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; Corp turnat: TPU, portocaliu



Cablu de conexiune in Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

diagrame si grafice

Reducere sarcina $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]