


## Cablu de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0050C05



## Aplicatie

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
| Fără silicon            | da                                                                            |

## Date electrice

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V]                 | < 30 AC / < 36 DC |
| Clasa de protecție                    | III               |
| Curent total Max. [A]                 | 4                 |
| Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3                 |

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...90                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...75                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | -25...90                    |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...75                |
| Protecție                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Greutate [g]      | 1928                                   |
| Dimensiuni [mm]   | 15,5 x 15,5 x 45                       |
| Materiale         | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM |
| Material piuliță  | alama, nichelată                       |
| Adecvat portcablu | da                                     |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0050C05

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | ≥ 2 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică


Cablu: 50 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GY = | gri                   |
| WH = | alb                   |