


# EVC612



## Cablu de conectare

VDOGF030MSS0004H03STAH030MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



| Aplicatie                                 |                                                                |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caracteristici speciale                   | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |                                        |
| Fără silicon                              | da                                                             |                                        |
| Date electrice                            |                                                                |                                        |
| Tensiune de lucru                         | [V]                                                            | < 50 AC / < 60 DC                      |
| Clasa de protectie                        |                                                                | III                                    |
| Curent total Max.                         | [A]                                                            | 3                                      |
| Condițiile mediului                       |                                                                |                                        |
| Temperatură de ambianță                   | [°C]                                                           | -25...90                               |
| Nota cu privire la temperatura ambientală |                                                                | cULus: ...75 °C                        |
| Temperatura ambientală (variabila)        | [°C]                                                           | -25...90                               |
| Nota despre temperatura mediului          |                                                                | cULus: ...75 °C                        |
| Protectie                                 |                                                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K            |
| Date mecanice                             |                                                                |                                        |
| Greutate                                  | [g]                                                            | 123,2                                  |
| Materiale                                 |                                                                | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM |
| Material piuliță                          |                                                                | alama, nichelată                       |
| Adecvat portcablu                         |                                                                | da                                     |



## Cablu de conectare

VDOG F030MSS0004H03STAH030MSS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

## Observații

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Indicații           | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                            |

## Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



## Conectare electrică

Cablul: 4 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Racord



## Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

