




Cablu de conectare

VDOGH040MSP0002H04STAH040MSP



| Aplicatie                                                           |      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon                                                        |      | da                                                             |
| Date electrice                                                      |      |                                                                |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                            |
| Clasa de protectie                                                  |      | II                                                             |
| Curent total Max.                                                   | [A]  | 4                                                              |
| Condițiile mediului                                                 |      |                                                                |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C] | -25...90                                                       |
| Temperatura ambientală (variabilă)                                  | [°C] | -25...90                                                       |
| Temperatura depozitare                                              | [°C] | -25...55                                                       |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]  | 10...100                                                       |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                            |
| Protectie                                                           |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                    |
| Date mecanice                                                       |      |                                                                |
| Greutate                                                            | [g]  | 166,7                                                          |
| Dimensiuni                                                          | [mm] | 35,5 x 15,5 x 38                                               |
| Materiale                                                           |      | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM                         |
| Material piuliță                                                    |      | alama, nichelată                                               |
| Adecvat portcablu                                                   |      | da                                                             |



## Cablu de conectare

VDOGH040MSP0002H04STAH040MSP

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

