


EVC811



Conector demontabil mama

SDOAH040MSSFKPG





Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protecție		II
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	42,8
Material turnat		PA 6.6
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Conector demontabil mama**

SDOAH040MSSFKPG

Conectare electricăterminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiese!

**Racord**

BN = maro
WH = alb
BU = albastru
BK = negru

Culorile conecticii :
Culori conform DIN EN 60947-5-2