

## Cablu de conectare

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS



## Aplicatie

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu                |
| Execuție                | cablu Ethernet, D-codat                                                                      |
| Aplicatie               | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
| Fără silicon            | da                                                                                           |

## Date electrice

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| Tensiune de lucru  | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Clasa de protecție |     | III           |
| Curent total Max.  | [A] | 4             |

## Condițiile mediului

|                                    |      |              |
|------------------------------------|------|--------------|
| Temperatură de ambianță            | [°C] | -25...90     |
| Temperatura ambientală (variabilă) | [°C] | -25...90     |
| Protecție                          |      | IP 65; IP 67 |

## Date mecanice

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate          | [g]                                    | 110                                                                                    |
| Material turnat   |                                        | TPU                                                                                    |
| Material piuliță  |                                        | alama, nichelată                                                                       |
| Adecvat portcablu |                                        | da                                                                                     |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 3 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

**Cablu de conectare**

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS

**Observații**

Unitate de ambalare


1 buc.

**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

**Racord****Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

