




Cablu cu conector tata

ASTGH050MSD0002C05



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Aplicatie	CAN bus	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1	
Protectie	IP 67; IP 68; IP 69K	
Date mecanice		
Greutate	[g]	212,4
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Material turnat	PUR	
Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m



Cablu cu conector tata

ASTGH050MSD0002C05

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)	
Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm	

Racord	
BK = BU = RD = WH = screen =	Culorile conecticii : negru albastru roșu alb Ecran