

EVC10A



Cablu de conectare

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite
Compatibil cu vopseala	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	2
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K)
Teste / certificari	
Certificare	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcaj ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Date mecanice	
Greutate [g]	70,5
Dimensiuni [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

EVC10A



Cablu de conectare

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm

