



Cablu de conectare

VDOGH040MSS01,2H04STAH040MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



| Aplicatie                                                           |      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon                                                        |      | da                                                             |
| Date electrice                                                      |      |                                                                |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                            |
| Clasa de protectie                                                  |      | II                                                             |
| Curent total Max.                                                   | [A]  | 4                                                              |
| Condițiile mediului                                                 |      |                                                                |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C] | -25...90                                                       |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           |      | cULus: ...75                                                   |
| Temperatura ambientală (variabila)                                  | [°C] | -25...90                                                       |
| Nota despre temperatura mediului                                    |      | cULus: ...75                                                   |
| Temperatura depozitare                                              | [°C] | -25...55                                                       |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]  | 10...100                                                       |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                            |
| Protectie                                                           |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                    |
| Date mecanice                                                       |      |                                                                |
| Greutate                                                            | [g]  | 75                                                             |



Cablu de conectare

VDOGH040MSS01,2H04STAH040MSS


|                   |                                        |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni        | [mm]                                   | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                         |
| Materiale         |                                        | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM                                     |
| Material piuliță  |                                        | alama, nichelată                                                           |
| Adecvat portcablu |                                        | da                                                                         |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                               |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s² |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                   |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                  |

Observații

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Indicații           | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                            |

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică


Cablu: 1,2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





## Cablul de conectare

VDOGH040MSS01,2H04STAH040MSS

## diagrame si grafice

Curba caracteristica pentru reducere

Reducere sarcina  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]