


# EVC12A



## Cablu de conectare

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT



| Aplicatie                    |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale      | Fara Halogen; contacte aurite                                  |
| Compatibil cu vopseaua       | da                                                             |
| Date electrice               |                                                                |
| Tensiune de lucru [V]        | < 60 AC/DC                                                     |
| Clasa de protectie           | II                                                             |
| Curent total Max. [A]        | 2                                                              |
| Condițiile mediului          |                                                                |
| Temperatură de ambianță [°C] | -20...60                                                       |
| Protectie                    | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K) |
| Teste / certificari          |                                                                |
| Certificare                  | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                       |
| Marcaj ATEX                  | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67           |
| Date mecanice                |                                                                |
| Greutate [g]                 | 212,5                                                          |
| Dimensiuni [mm]              | 31 x 15,5 x 36,5                                               |
| Materiale                    | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM                         |
| Material piuliță             | inox (1.4404 / 316L)                                           |
| Observații                   |                                                                |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                                         |



## Cablu de conectare

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm

