


EVC17A



Cablu cu conector tata

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	2
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K)
Teste / certificari	
Certificare	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcaj ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Date mecanice	
Greutate [g]	357,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

EVC17A



Cablu cu conector tata


ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb