


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032MSS0005H03



## Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon            | da                                                             |

## Date electrice

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
| Clasa de protecție    | III        |
| Curent total Max. [A] | 3          |

## Iesiri

|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...90                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...80                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | -25...90                    |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...80                |
| Protecție                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Teste / certificari

|            |       |
|------------|-------|
| MTTF [ani] | 31710 |
|------------|-------|

## Date mecanice

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Greutate [g]    | 110,8                                         |
| Dimensiuni [mm] | 19 x 10 x 25,5                                |
| Materiale       | Capsula: TPU negru transparent; Etanșare: FKM |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032MSS0005H03

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material piuliță  | alama, nichelată                       |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde  |

### Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



### Racord



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru