




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH020MSS0002H02



| Aplicatie                                                           |      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon                                                        |      | da                                                             |
| Date electrice                                                      |      |                                                                |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                            |
| Clasa de protectie                                                  |      | II                                                             |
| Curent total Max.                                                   | [A]  | 4                                                              |
| Condițiile mediului                                                 |      |                                                                |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C] | -25...90                                                       |
| Nota cu privire la temperatura ambientala                           |      | cULus: ...75 °C                                                |
| Temperatura ambientala (variabila)                                  | [°C] | -25...90                                                       |
| Nota despre temperatura mediului                                    |      | cULus: ...75 °C                                                |
| Temperatura depozitare                                              | [°C] | -25...55                                                       |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]  | 10...100                                                       |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                            |
| Protectie                                                           |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                    |
| Date mecanice                                                       |      |                                                                |
| Greutate                                                            | [g]  | 80,2                                                           |
| Dimensiuni                                                          | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5                                             |
| Materiale                                                           |      | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM                         |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH020MSS0002H02

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material piuliță  | alama, nichelată                                                                          |
| Adecvat portcablu | da                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile                                                    |
|                   | min. 10 x diametrul cablului                                                              |
|                   | Viteză lucru                                                                              |
|                   | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală<br>și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                                                                            |
|                   | > 5 Mio.                                                                                  |
|                   | Deformare la torsiune                                                                     |
|                   | ± 180 °/m                                                                                 |

### Observații


Unitate de ambalare 1 buc.

### Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Racord



BK = Culoarele conecticii :  
negru  
WH = alb