


# EVC16A



## Cablu cu conector tata

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D



| Aplicatie                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite                                                                                           |
| Fără silicon                 | da                                                                                                                                    |
| Date electrice               |                                                                                                                                       |
| Tensiune de lucru [V]        | < 60 AC/DC                                                                                                                            |
| Clasa de protectie           | II                                                                                                                                    |
| Curent total Max. [A]        | 2                                                                                                                                     |
| Condițiile mediului          |                                                                                                                                       |
| Temperatură de ambianță [°C] | -20...60                                                                                                                              |
| Protectie                    | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K)                                                                        |
| Teste / certificari          |                                                                                                                                       |
| Certificare                  | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                                                                                              |
| Marcaj ATEX                  |  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| Date mecanice                |                                                                                                                                       |
| Greutate [g]                 | 198,2                                                                                                                                 |
| Materiale                    | Capsula: TPU portocaliu                                                                                                               |
| Material piuliță             | inox (1.4404 / 316L)                                                                                                                  |
| Observații                   |                                                                                                                                       |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                                                                                                                |

# EVC16A



## Cablu cu conector tata

ASTAH040VAT0005H04/3G/2D

### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm



### Racord

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Culorile conecticii :  
negru  
maro  
albastru  
alb