


EVC290



Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala	cULus: ...75 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75 °C
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

MTTF [ani]	20027
------------	-------

Date mecanice

Greutate [g]	36,3
--------------	------



Cablul de conectare

VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS

Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 36
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablul: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



EVC290



Cablu de conectare

VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

