




Cablu de conectare

VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



| Aplicatie                                 |                                                                |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Caracteristici speciale                   | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |                             |
| Fără silicon                              | da                                                             |                             |
| Date electrice                            |                                                                |                             |
| Tensiune de lucru                         | [V]                                                            | 10...36 DC                  |
| Clasa de protectie                        |                                                                | III                         |
| Curent total Max.                         | [A]                                                            | 3                           |
| Iesiri                                    |                                                                |                             |
| Model electric                            |                                                                | PNP                         |
| Condițiile mediului                       |                                                                |                             |
| Temperatură de ambianță                   | [°C]                                                           | -25...90                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientala |                                                                | cULus: ...75                |
| Temperatura ambientala (variabila)        | [°C]                                                           | -25...90                    |
| Nota despre temperatura mediului          |                                                                | cULus: ...75                |
| Protectie                                 |                                                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Teste / certificari                       |                                                                |                             |
| MTTF                                      | [ani]                                                          | 20027                       |
| Date mecanice                             |                                                                |                             |
| Greutate                                  | [g]                                                            | 188,4                       |



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS

|                      |                                        |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni           | [mm]                                   | 10 x 10 x 36                                                               |
| Material turnat      |                                        | TPU                                                                        |
| Material piuliță     |                                        | alama, nichelată                                                           |
| Material de etansare |                                        | FKM                                                                        |
| Adecvat portcablu    |                                        | da                                                                         |
| Adecvat portcablu    | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                               |
|                      | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s² |
|                      | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                   |
|                      | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                  |

Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 2 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde  |

Observații

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Indicații           | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                            |

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Racord





## Cablu de conectare

VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

