


EVC29A



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite
Compatibil cu vopseaua	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	2
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Protectie	IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K)
Teste / certificari	
Certificare	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Marcaj ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Date mecanice	
Greutate [g]	1628,5
Dimensiuni [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

EVC29A



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Conectare electrică


Cablu: 50 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb