

## Cablul de conectare

VDOG040MSS00,3H04STGF040MSS



## Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon            | da                                                             |

## Date electrice

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protecție    | III               |
| Curent total Max. [A] | 3                 |

## Condițiile mediului

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]                                        | -25...90                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]                             | -25...90                    |
| Nota despre temperatura mediului                                    | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura depozitare [°C]                                         | -25...55                    |
| Umiditate la depozitare [%]                                         | 10...100                    |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Protecție                                                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Greutate [g]     | 26,2                                   |
| Materiale        | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM |
| Material piuliță | alama, nichelată                       |



## Cablul de conectare

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu |                                        | da                                                                                     |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

## Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

## Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



## Conectare electrică

Cablul: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Racord



## Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

