


# EVF558



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0005P04STGP040--S



| Aplicatie                          |      |                                                                                               |
|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale            |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu                 |
| Execuție                           |      | cablu Ethernet, D-codat                                                                       |
| Aplicatie                          |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon                       |      | da                                                                                            |
| Date electrice                     |      |                                                                                               |
| Tensiune de lucru                  | [V]  | 30 AC / 60 DC                                                                                 |
| Clasa de protectie                 |      | III                                                                                           |
| Curent total Max.                  | [A]  | 1,5                                                                                           |
| Condițiile mediului                |      |                                                                                               |
| Temperatură de ambianță            | [°C] | -25...100                                                                                     |
| Temperatura ambientala (variabila) | [°C] | 0...80                                                                                        |
| Protectie                          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)                                    |
| Date mecanice                      |      |                                                                                               |
| Greutate                           | [g]  | 342,6                                                                                         |
| Materiale                          |      | alama nichelată; Capsula: PP Fara Halogen                                                     |
| Material turnat                    |      | PC                                                                                            |
| Material piuliță                   |      | inox (1.4404 / 316L)                                                                          |
| Adecvat portcablu                  |      | da                                                                                            |



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0005P04STGP040--S

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 15 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: PC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Racord



### Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit

