


Conector demontabil mama

SDOAH040VASFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate	[g]	41,8
Material turnat		PA 6.6
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Conector demontabil mama

SDOAH040VASFKPG

Conectare electrică


terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Racord



	Culorile conecticii
BK	negru
BN	maro
BU	albastru
WH	alb
	Culori conform DIN EN 60947-5-2