

Mufa tata demontabila

SSTA040VASFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max.

[A]

4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Temperatura depozitare

[°C]

-25...55

Umiditate la depozitare

[%]

10...100

Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate

1K22/ DIN 60721-3-1

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

32,7

Material turnat

PA 6.6

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Material de etansare

EPDM

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

EVF568



Mufa tata demontabila

SSTAH040VASFKPG

Conectare electrică


terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Racord



BK
BN
BU
WH

Culorile conecticii

negru
maro
albastru
alb

Culori conform DIN EN 60947-5-2