




Conector demontabil mama

SDOGH050VASFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	42
Materiale		PA 6.6 gri; Etanșare: EPDM
Material turnat		PA 6.6
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama


SDOGH050VASFKPG

Conectare electrică


terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiese!



Racord



	Culorile conecticii
BK	negru
BN	maro
BU	albastru
GY	gri
WH	alb
	Culori conform DIN EN 60947-5-2