


Mufa tata demontabila

SSTA050VASFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC/DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max.

[A]

4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Temperatura depozitare

[°C]

-25...55

Umiditate la depozitare

[%]

10...100

Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate

1K22/ DIN 60721-3-1

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

33,9

Material turnat

PA 6.6

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Material de etansare

EPDM

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

EVF572



Mufa tata demontabila


SSTAH050VASFKPG

Conectare electrică


terminale cu surub: 0,25...1 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiese!



Racord



	Culorile conecticii
BK	negru
BN	maro
BU	albastru
GY	gri
WH	alb
	Culori conform DIN EN 60947-5-2