


Cablu cu conector tata

ASTAH040VAS0002P04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala	cULus: ...65 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	0...100
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C]	-25...55
Umiditate la depozitare [%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	81,2
Materiale	PP Fara Halogen



Cablu cu conector tata

ASTAH040VAS0002P04

Material turnat	PP	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Culorile conecticii :

BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru
 WH = alb