


# EVF250



## Cablu de conectare

VDOGF040VAS0001P04STGH040VAS



### Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara               |
| Fără silicon            | da                                                             |

### Date electrice

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Clasa de protectie    | III                                       |
| Curent total Max. [A] | 3                                         |

### Condițiile mediului

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]            | -25...80                    |
| Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...80                      |
| Protectie                               | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Teste / certificari

|             |                        |         |
|-------------|------------------------|---------|
| Aprobare UL | tensiune de alimentare | Class 2 |
|-------------|------------------------|---------|

### Date mecanice

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Greutate [g]      | 53,4                                     |
| Dimensiuni [mm]   | 15,5 x 15,5 x 49,5                       |
| Materiale         | Capsula: PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                     |
| Adecvat portcablu | da                                       |

# EVF250



## Cablu de conectare

VDOGF040VAS0001P04STGH040VAS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 1,0 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

