


EVF335



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4

lesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	5...100
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Aprobare UL	Ta	65 °C
-------------	----	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	98
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM
Numarul de porturi splitter box		2

EVF335



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică

Racord



EVF335



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PP, negru transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM;
Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

