

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH032ZDB0002E03



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...36 DC

Clasa de protecție

II

Curent total Max. [A]

4

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...70

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

5...70

Protecție

IP 65; IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

83,2

Dimensiuni [mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiale

Capsula: TPU negru transparent; Etanșare: FKM

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH032ZDB0002E03

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru