




## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0070G04



### Aplicatie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara                |
| Fără silicon            | da  |

### Date electrice

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protectie    | III               |
| Curent total Max. [A] | 4; (cULus: 3)     |

### Condițiile mediului

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...100                   |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...50                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | 5...100                     |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...50                |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0070G04

| Date mecanice     |   |  |
|-------------------|---|--|
| Greutate [g]      | 3306,5                                  |  |
| Dimensiuni [mm]   | 15,5 x 15,5 x 45                        |  |
| Materiale         | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM |  |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                    |  |
| Adecvat portcablu | da                                      |  |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile  | min. 10 x diametrul cablului   |
|                   | Viteză lucru                            | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                          | > 1 Mio.   |
|                   | Deformare la torsiune                   | ± 180 °/m  |

| Observații          |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

| Conectare electrică   |  |
|---|--|
| Cablul: 70 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Conectare electrică - Conector mama   |  |
|---|--|
| Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat |  |






## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0070G04

### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| WH = | alb      |