


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046VAS0025E04



## Aplicatie

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon            | da                                               |

## Date electrice

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
| Clasa de protectie    | II         |
| Curent total Max. [A] | 4          |

## Iesiri

|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...100                   |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...50                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | 5...100                     |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...50                |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Greutate [g]     | 930                                            |
| Dimensiuni [mm]  | 15,5 x 15,5 x 45                               |
| Materiale        | Capsula: PVC negru transparent; Etanșare: EPDM |
| Material piuliță | inox (1.4404 / 316L)                           |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046VAS0025E04

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu |                                        | da                                                                                     |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Afisaaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 4 x LED, galben |
|         | Operare              | 2 x LED, verde  |

### Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică


Cablul: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Racord



BK =                      Culoarele conecticii :  
 BN =                      negru  
 BU =                      maro  
 WH =                      albastru  
                               alb