


Cablu de conexiune in Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...36 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max.

[A]

4

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Nota cu privire la temperatura ambientală

cULus: ...50 °C

Temperatura ambientală (variabilă)

[°C]

5...100

Nota despre temperatura mediului

cULus: ...50 °C

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

67,2

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Material de etansare

EPDM



Cablu de conexiune in Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

Numarul de porturi splitter box	2	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	2 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Cablu de conexiune in Y

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, negru transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM;
 Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

