

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043VAS0025E04



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...36 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max.

[A]

4

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Nota cu privire la temperatura ambientală

cULus: ...50

Temperatura ambientală (variabilă)

[°C]

5...100

Nota despre temperatura mediului

cULus: ...50

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

MTTF

[ani]

20027

Date mecanice

Greutate

[g]

926,5

Dimensiuni

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043VAS0025E04

Materiale	Capsula: PVC negru transparent; Etanșare: EPDM	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb