

# EVT050



## Cablu de conectare

VDOAH040VAS0005E04STGH040VAS



| Aplicatie                                 |  |
|---|--|
| Caracteristici speciale                   | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie                                 | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon                              | da   |
| Date electrice                            |  |
| Tensiune de lucru [V]                     | < 250 AC / < 300 DC                              |
| Clasa de protectie                        | II   |
| Curent total Max. [A]                     | 4  |
| Condițiile mediului                       |  |
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...100  |
| Nota cu privire la temperatura ambientala | cULus: ...50                                     |
| Temperatura ambientala (variabila) [°C]   | 5...100  |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...50                                     |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                      |

# EVT050



## Cablu de conectare

VDOAH040VAS0005E04STGH040VAS

| Date mecanice     |   |  |
|-------------------|---|--|
| Greutate [g]      | 215,2                                       |  |
| Materiale         | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM     |  |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L) / inox (1.4404 / 316L) |  |
| Adecvat portcablu | da  |  |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile      | min. 10 x diametrul cablului   |
|                   | Viteză lucru                                | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                              | > 1 Mio.   |
|                   | Deformare la torsiune                       | ± 180 °/m  |

| Observații          |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

# EVT050



## Cablu de conectare

VDOAH040VAS0005E04STGH040VAS

