

# EVT101



## Cablu de conectare

VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS



### Aplicatie

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon            | da                                               |

### Date electrice

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Clasa de protectie    | II                  |
| Curent total Max. [A] | 4                   |

### Condițiile mediului

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]                                        | -25...100                   |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           | cULus: ...50                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]                             | 5...100                     |
| Nota despre temperatura mediului                                    | cULus: ...50                |
| Temperatura depozitare [°C]                                         | -25...55                    |
| Umiditate la depozitare [%]                                         | 10...100                    |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Protectie                                                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Date mecanice

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Greutate [g] | 136,2                                   |
| Materiale    | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM |



## Cablu de conectare

VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                   |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 3 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

