



Cablu de conectare

VDOAH030VAS0001E03STAH030VAS



| Aplicatie                                                           |      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             |      | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie                                                           |      | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon                                                        |      | da                                               |
| Date electrice                                                      |      |                                                  |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                              |
| Clasa de protectie                                                  |      | II                                               |
| Curent total Max.                                                   | [A]  | 4                                                |
| Condițiile mediului                                                 |      |                                                  |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C] | -25...100                                        |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           |      | cULus: ...50                                     |
| Temperatura ambientală (variabilă)                                  | [°C] | 5...100                                          |
| Nota despre temperatura mediului                                    |      | cULus: ...50                                     |
| Temperatura depozitare                                              | [°C] | -25...55                                         |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]  | 10...100                                         |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                              |
| Protectie                                                           |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                      |
| Date mecanice                                                       |      |                                                  |
| Greutate                                                            | [g]  | 69                                               |
| Dimensiuni                                                          | [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5                               |



## Cablu de conectare

VDOAH030VAS0001E03STAH030VAS

|                   |                                         |                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale         | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM |                                                                                        |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                    |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | da                                      |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile  | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                            | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                          | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

