


Cablu cu conector tata

ASTAF030VAS0002E03



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientala	cULus: ...50 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	5...80
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50 °C
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	79,1
Dimensiuni [mm]	25 x 10 x 25,5
Materiale	Capsula: PVC portocaliu
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da



Cablu cu conector tata

ASTAF030VAS0002E03

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Racord

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Culoarele conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 albastru