



## Cablu de conectare

VDOG040VAS0001E04STGH040VAS



## Aplicatie

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon            | da                                               |

## Date electrice

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protectie    | III               |
| Curent total Max. [A] | 3                 |

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...80                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...50                |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | 5...80                      |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...50                |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Greutate [g]      | 62,8                                    |
| Dimensiuni [mm]   | 15,5 x 15,5 x 49,5                      |
| Materiale         | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                    |
| Adecvat portcablu | da                                      |



## Cablu de conectare

VDOGF040VAS0001E04STGH040VAS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

