


Cablul de conectare

VDOAH043VAS00,3E04STGF040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...50 °C
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	5...80
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50 °C
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	35,8
Dimensiuni [mm]	10 x 10 x 36
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)



Cablu de conectare

VDOAH043VAS00,3E04STGF040VAS

Material de etansare	EPDM	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord





Cablu de conectare

VDOAH043VAS00,3E04STGF040VAS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC, negru transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM;
Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

