

EVT329



Cablu de conexiune in Y

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS



| Aplicatie                                                           |      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             |      | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie                                                           |      | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon                                                        |      | da                                               |
| Date electrice                                                      |      |                                                  |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]  | < 60 AC/DC                                       |
| Clasa de protectie                                                  |      | II                                               |
| Curent total Max.                                                   | [A]  | 4                                                |
| Valoarea totală a curentului (UL)                                   | [A]  | 3                                                |
| Condițiile mediului                                                 |      |                                                  |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C] | -25...100                                        |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           |      | cULus: ...50 °C                                  |
| Temperatura ambientală (variabila)                                  | [°C] | 5...100                                          |
| Nota despre temperatura mediului                                    |      | cULus: ...50 °C                                  |
| Temperatura depozitare                                              | [°C] | -25...55                                         |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]  | 10...100                                         |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                              |
| Protectie                                                           |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                      |



## Cablul de conexiune in Y


YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

| Date mecanice                   |                                        |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate                        | [g]                                    | 120,8                                                                                  |
| Material turnat                 |                                        | PVC                                                                                    |
| Material piuliță                |                                        | inox (1.4404 / 316L)                                                                   |
| Material de etansare            |                                        | EPDM                                                                                   |
| Numarul de porturi splitter box |                                        | 2                                                                                      |
| Adecvat portcablu               |                                        | da                                                                                     |
| Adecvat portcablu               | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                                 | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                                 | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |


| Observații          |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

| Conectare electrică                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cablul: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Conectare electrică - Conector mama                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |  |



| Conectare electrică - mufa                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |  |



## Cablul de conexiune in Y

YDOGH040VAS0001E04STGH050VAS

## Racord

