


Cablu de conexiune in Y

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max.

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Nota cu privire la temperatura ambientală

cULus: ...50 °C

Temperatura ambientală (variabilă)

[°C]

5...80

Nota despre temperatura mediului

cULus: ...50 °C

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

98

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Material de etansare

EPDM

Numarul de porturi splitter box

2

Adecvat portcablu

da



Cablu de conexiune in Y

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Racord



EVT339



Cablu de conexiune in Y

YDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

