




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0060E04



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...50
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT343



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040VAS0060E04

Date mecanice		
Greutate [g]	2237	
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Materiale	Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cabluri: 60 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ²	

Conectare electrică - Conector mama	
Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm	



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb