

## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0002G04



## Aplicatie

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara                |
| Fără silicon            | da                                                              |

## Date electrice

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V]                 | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protectie                    | III               |
| Curent total Max. [A]                 | 4                 |
| Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3                 |

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...100                   |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura ambientală (variabila) [°C]   | 5...100                     |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...50 °C             |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Greutate [g]      | 114                                     |
| Dimensiuni [mm]   | 15,5 x 15,5 x 45                        |
| Materiale         | Capsula: PVC portocaliu; Etanșare: EPDM |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                    |
| Adecvat portcablu | da                                      |

# EVT381



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0002G04

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



### Racord



BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Culorile conecticii :  
negru  
maro  
albastru  
alb