




Cablu de conectare

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	aplicatii de sudura
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...75
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

MTTF [ani]	20027
------------	-------

Date mecanice

Greutate [g]	159,7
Dimensiuni [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5



Cablu de conectare

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, anti-stropi	
Material de etansare	FKM	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Observații	cu 2 suporturi pentru eticheta de 30 mm lungime	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord





Cablu de conectare

VDOAH043SCS0003T04STAH040SCS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, anti-stropi; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

