

## Cablu de conectare

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS



## Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | aplicatii de sudura                                            |
| Fără silicon            | da                                                             |

## Date electrice

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clasa de protectie    | III               |
| Curent total Max. [A] | 3                 |

## Condițiile mediului

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]              | -25...90                    |
| Nota cu privire la temperatura ambientală | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]   | -25...90                    |
| Nota despre temperatura mediului          | cULus: ...75 °C             |
| Protectie                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Greutate [g]      | 34,4                                   |
| Dimensiuni [mm]   | 10 x 10 x 36                           |
| Materiale         | Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM |
| Material piuliță  | alama, anti-stropi                     |
| Adecvat portcablu | da                                     |



## Cablu de conectare

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 2 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Observații          | fara suport de eticheta |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                  |

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,5 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

